


Y-fordeler

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]	3
Max strømbelastning total [A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	21,8
Dimensioner [mm]	15,4 x 35,4 x 39,1
Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Stiktype	M8

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Y-fordeler

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Elektrisk tilslutning

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M8; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

