




Forbindelseskabel

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...55 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 65
Mekaniske data		
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x Torson, lige; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



E10815




Forbindelseskabel

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,2 m, PUR / PVC

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

