


Forbindelseskabel

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...55 DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data

Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x Torson, lige; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



E10816




Forbindelseskabel

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,2 m, PUR / PVC

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

