


E10817



Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS



Applikation		
Special funktion		Halogenfri
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse		ja; (VDR)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt [g]		62,55
Dimensioner [mm]		30 x 15 x 39
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, gul



Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

Tilbehør

Leverings omfang

skrue

felt til markering


Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)

