


E10820



Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding [V]

< 24 AC/DC

Overspændingsbeskyttelse

ja; (VDR)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]

73,7

Dimensioner [mm]

30 x 15 x 39

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4404 / 316L)

Display / Betjeningsenhed

Display

Drift

1 x LED, gul



Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

Tilbehør

Leverings omfang

skrue

felt til markering


Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type B industristandard, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)

