


E10821



Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Applikation	
Applikation	NAMUR
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 15 DC
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Vægt [g]	51,9
Dimensioner [mm]	31 x 14,5 x 38
Materiale	TPU; PUR
Indstøbt-emne materiale	TPU / PUR
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tilbehør	
Leverings omfang	skrue felt til markering
Bemærkning	
Bemærkning	Ved brug i zone 0, gruppe IIB eller IIC skal brugeren undgå intens elektrostatisk opladning af stik.
Emballage-enheder	1 stk.




Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PVC, blå, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)

