


Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN




Applikation		
Applikation		NAMUR
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 15 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	62,2
Dimensioner	[mm]	31 x 14,5 x 38
Materiale		TPU; PUR
Indstøbt-emne materiale		TPU / PUR
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tilbehør		
Leverings omfang		skrue felt til markering
Bemærkning		
Bemærkning		Ved brug i zone 0, gruppe IIB eller IIC skal brugeren undgå intens elektrostatisk opladning af stik.
Emballage-enheder		1 stk.

Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PVC, blå, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)

