


Forbindelseskabel med ventilstik

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Applikation	NAMUR
-------------	-------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 15 DC
-------------------	---------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	30 x 15 x 39
------------------	--------------

Materiale	TPU; PUR
-----------	----------

Indstøbt-emne materiale	TPU / PUR
-------------------------	-----------

Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)
---------------------	------------------------------

Tilbehør

Leverings omfang	skruer felt til markering
------------------	------------------------------

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Forbindelseskabel med ventilstik

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PVC, blå, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type B DIN, vinklet; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)

