


Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Applikation

NAMUR

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 15 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

15 x 30 x 39

Materiale

TPU; PUR

Indstøbt-emne materiale

TPU / PUR

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4404 / 316L)

Tilbehør

Leverings omfang

skrue

felt til markering

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PVC, blå, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type B industristandard, vinklet; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)

