


E10829



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0005F04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V] < 250 AC / < 300 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm] 15 x 15 x 43

Materiale TPU

Materiale - omløber Messing, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; parsnoet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet




E10829



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0005F04

Tilslutning



Ledningsfarver :

BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid

Artiklen er udgået - arkiv informationer