

E10831




Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC023

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...30 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...70

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Materiale TPU

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

E10831



Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; parsnoet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning

