


## Indbygningsstik

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E10411

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 O-ring

## Elektriske Data

|               |     |                     |
|---------------|-----|---------------------|
| Driftspænding | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|---------------|-----|---------------------|

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...80 |
|----------------------|------|----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kapslingsklasse | IP 67 |
|-----------------|-------|

## Mekaniske data

|                   |      |
|-------------------|------|
| Monterings gevind | PG 9 |
|-------------------|------|

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Materiale | Messing forniklet |
|-----------|-------------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Indstøbt-emne materiale | Messing, forniklet |
|-------------------------|--------------------|

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

# E10835



## Indbygningsstik

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet



### Tilslutning

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| WH = | hvid             |