


Forbindelseskabel med stik

ASTAH050VAN00,6A02

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E10853

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Applikation

NAMUR

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 15 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

39 x 30 x 15

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

E10837



Forbindelseskabel med stik


ASTAH050VAN00,6A02

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, blå, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)



Tilslutning

1 WH

2 BK