


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAA030VAS0005E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC
-------------------	----------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	27 x 15 x 39
Materiale	PVC
Indstøbt-emne materiale	PVC
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10851



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAA030VAS0005E03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PVC, gul, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", vinklet; kodning: C; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



GN =	Ledningsfarver :
RD/BK =	grøn
RD/WH =	rød/sort
	rød/hvid