


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043MSS0010H04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Udgange

Elektrisk design

PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

27 x 15 x 39

Materiale

TPU transparent

Indstøbt-emne materiale

TPU, transparent

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display

udgangs status

2 x LED, gul

Drift

1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

E10856



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043MSS0010H04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid