


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF040MSS0005E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse	III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67; (hvis påskruet)

Mekaniske data

Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet




E10858



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF040MSS0005E04

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid