


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH030MSS0005E03



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	198,3
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E10868



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH030MSS0005E03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :
BU =	sort
GN/YE =	blå
	grøn/gul