

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043MSS0005H04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Udgange

Elektrisk design

PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

27 x 15 x 39

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, non-stick belægning

Display / Betjeningsenhed

Display

udgangs status

2 x LED, gul

Drift

1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

E10870



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043MSS0005H04

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri; parsnoet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, non-stick belægning



Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
WH = blå
 hvid