
E10871

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043MSS0010H04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Special funktion		Halogenfri
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, non-stick belægning
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E10871

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043MSS0010H04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri; parsnoet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, non-stick belægning



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid