


Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0001I04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display

udgangs status

2 x LED, gul

Drift

1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0001I04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri; parsnoet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

