
E10876

Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0002I04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Special funktion		Halogenfri
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E10876

Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0002I04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri; parsnoet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

