

E10883




Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E10884

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion Halogenfri; guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding [V] < 250 AC / < 300 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Materiale TPU

Indstøbt-emne materiale TPU

Materiale - omløber Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.



Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; parsnoet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

