




Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVW028
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation	
Special funktion	Halogenfri; guldbelagte kontakter
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.



Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; parsnoet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

