


Splitterboks

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11728

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Silikonefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]	4
Max strømbelastning total [A]	12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-15...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	28 x 60 x 118
Antal porte på splitterboks	4
Stiktype	M12

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Splitterboks


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Stik: 1 x M23; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

