


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030ZDS0002A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	10 x 10 x 33
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		zinkstøbegods

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods



E10890



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030ZDS0002A03

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå