


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAK120MSS0005A

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...30 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklasse IP 65

Mekaniske data

Dimensioner [mm] 51 x 26 x 58

Materiale Messing forniklet

Indstøbt-emne materiale Messing, forniklet

Materiale - omløber Messing, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M23, vinklet; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet



E10897



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAK120MSS0005A

Tilslutning

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE