


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAK120MSS0010A

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	51 x 26 x 58
Materiale		Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		Messing, forniklet
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M23, vinklet; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet





Forbindelseskabel med hunstik

ADOAK120MSS0010A

Tilslutning

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE