




Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0010H04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC006
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklasse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Godkendelser / Tests		
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser
Chokbestandig	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halv-sinus; 6 shocks i alle tre koordinatakse retninger / -40 °C / 85 °C
Kontinuerlig shock-bestandighed	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning) / -20 °C / 50 °C
Hurtige temperatur ændringer	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 cyklusser
Salt spray test	EN 60068-2-52 Kb	Sværhedsgrad 5 (4 testcyklus)



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0010H04

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	27 x 15 x 39
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



Ledningsfarver :
 BK = sort
 BN = brun
 BU = blå
 WH = hvid