


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040SCS0002104

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternativ artikel: EVW004 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør! – Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!




Applikation	
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 250 AC / < 300 DC
Max strømbelastning total [A]	4
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 68
Mekaniske data	
Dimensioner [mm]	27 x 15 x 39
Materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, non-stick belægning
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; parsnoet; 4 x 0,34 mm ² (19 x Ø 0,15 mm)	
Elektrisk tilslutning - Hunstik	
Stik: 1 x M12, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm	

E10909




Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040SCS0002104



Tilslutning



Ledningsfarver :

BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternativ artikel: EVW004 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør! – Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!