


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040SCS0005I04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVW005

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC / < 300 DC
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 68

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	27 x 15 x 39
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, non-stick belægning

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10910



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAH040SCS0005I04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; parsnoet; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid