


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043SCS0005I04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVW008

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Max strømbelastning total

[A]

4

Udgange

Elektrisk design

PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

27 x 15 x 39

Materiale

TPU transparent

Indstøbt-emne materiale

TPU, transparent

Materiale - omløber

Messing, non-stick belægning

Display / Betjeningsenhed

Display

udgangs status

2 x LED, gul

Drift

1 x LED, grøn

E10913



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043SCS0005I04

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; parsnoet; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid