


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043SCS0010I04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVW009

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Max strømbelastning total [A]	4

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 68

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	27 x 15 x 39
Materiale	TPU transparent
Indstøbt-emne materiale	TPU, transparent
Materiale - omløber	Messing, non-stick belægning

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

E10914



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043SCS0010I04

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; parsnoet; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
WH = blå
 hvid