


Splitterboks

ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EBC050

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	2
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Antal porte på splitterboks	4
Stiktype	M8

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	4 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Splitterboks


ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M8; kodning: A; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

