




Splitterboks

ZDO8F039MSS0005A10

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EBC054

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]	2
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-15...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Antal porte på splitterboks	8

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	8 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10921



Splitterboks


ZDO8F039MSS0005A10

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Halogenfri, sort, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 8 x M8; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm






Splitterboks

ZDO8F039MSS0005A10

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul