




Forbindelseskabel


VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Special funktion	Halogenfri
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	10...55 DC
Kapslingsklasse	III
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik	

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



E10927



Forbindelseskabel

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, TPU, Halogenfri; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

