


## Forbindelseskabel

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Applikation

Special funktion

Halogenfri

## Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Kapslingsklasse

III

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

## Mekaniske data

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

## Display / Betjeningsenhed

Display

udgangs status

1 x LED, gul

Drift

1 x LED, grøn

## Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



## Forbindelseskabel

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



### Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, Halogenfri; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

