


Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0002H03STGF030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Kapslingsklasse

III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet





Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0002H03STGF030MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, Halogenfri; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

