


Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0001H03STGF030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	Halogenfri
------------------	------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse		III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet




Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0001H03STGF030MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, Halogenfri; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

