


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030VAS0005A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11495

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse		III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	10 x 10 x 33
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4305 / 303)

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E10943



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGF030VAS0005A03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :
BN =	sort
BU =	brun
	blå