


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030VAS0010A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse	III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	10 x 10 x 33
Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4305 / 303)

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)




E10944



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030VAS0010A03

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå