




Splitterboks

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EBC008
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklasse		IP 67



Splitterboks

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS


Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	28 x 60 x 125
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Antal porte på splitterboks		6
Stiktype		M12

Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	12 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Stik: 1 x M23; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Splitterboks

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Tilslutning



E10946



Splitterboks

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

