


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAK190MSS0005B19

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...30 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklasse IP 65

Mekaniske data

Dimensioner [mm] 51 x 26 x 58

Materiale Messing forniklet

Indstøbt-emne materiale Messing, forniklet

Materiale - omløber Messing, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M23; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet





Forbindelseskabel med hunstik

ADOAK190MSS0005B19

Tilslutning

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul