

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050VAS0025E05

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Silikonefri; guldbelagte kontakter

Silikonefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max strømbelastning total

[A]

4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...100

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materiale

PVC

Indstøbt-emne materiale

PVC

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050VAS0025E05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilslutning



Ledningsfarver :	
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid