




Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050VAS0005E05

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVT010  
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



| Applikation               |      |                                    |
|---------------------------|------|------------------------------------|
| Special funktion          |      | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
| Siliconefri               |      | ja                                 |
| Elektriske Data           |      |                                    |
| Driftspænding             | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                  |
| Max strømbelastning total | [A]  | 4                                  |
| Omgivende forhold         |      |                                    |
| Omgivelsestemperatur      | [°C] | -25...100                          |
| Kapslingsklasse           |      | IP 68                              |
| Mekaniske data            |      |                                    |
| Dimensioner               | [mm] | 15 x 15 x 46                       |
| Materiale                 |      | PVC                                |
| Indstøbt-emne materiale   |      | PVC                                |
| Materiale - omløber       |      | rustfri stål (1.4404 / 316L)       |
| Bemærkning                |      |                                    |
| Emballage-enheder         |      | 1 stk.                             |



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050VAS0005E05

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Tilslutning



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| GY = | grå              |
| WH = | hvid             |