
E10955

Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050VAS0010E05

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 46
Materiale		PVC
Indstøbt-emne materiale		PVC
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E10955

Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050VAS0010E05

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid