


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050SCS0005I05

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max strømbelastning total

[A]

4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

27 x 15 x 39

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, non-stick belægning

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAH050SCS0005I05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,5 mm; parsnoet; 5 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt;
tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid