


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050SCS0010I05

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max strømbelastning total

[A]

4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

15 x 15 x 43

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, non-stick belægning

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

E10962



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050SCS0010I05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,5 mm; parsnoet; 5 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid