




Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSS0010H05

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E10968



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGH050MSS0010H05

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid