


Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAB031--S0002A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse	ja; (VDR)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	26,5 x 22,4 x 43,5
Materiale	PVC
Indstøbt-emne materiale	PVC
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type B DIN, vinklet; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)






Forbindelseskabel med ventilstik

AVDAB031--S0002A03

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BU =	brun
GN/YE =	blå
	grøn/gul