



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0002A06

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total	[A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E10975



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0002A06

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR / PVC, sort, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
WH =	hvid
YE =	gul